

UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q - Anslutningsmodul



2959612

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959612>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE SLIM-LINE, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhane, för montering på tvären på NS 35/7.5, porttal 25



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2959612
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK21A2
Produktnyckel	DK21A2
GTIN	4017918086268
Vikt per styck (inklusive förpackning)	216,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	160,24 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q - Anslutningsmodul



2959612

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959612>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Poltal	25

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 2,5 A
Ström (Summaström)	≤ 45 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	125 V
Märkstötspänning	1,2 kV (1,2 / 50 µs)

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60807-2
Anslutningstyp	D-SUB hane
Skruvgänga	UNC 4-40
Antal anslutningar	1
Poltal	25
Anslutningsfrekvens	> 500
Delning	2,77 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	9 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	26
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
Ledarare AWG	24 ... 14

UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q - Anslutningsmodul



2959612

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959612>

Ådragningsmoment	0,4 Nm ... 0,5 Nm
Delning	5 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	25 mm
Höjd	217 mm
Djup	46,492303 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------


Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar



UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q - Anslutningsmodul



2959612

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959612>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com