

UM108-SEFE/L - Sidoelement


2959696

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959696>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement med fot, 5 mm brett (vänster), för montering på NS 32, eller NS 35/7,5.
Kretskortsbredd: 107,5 mm



Fördelar

- Enkel montering
- Flexibel form och storlek
- Prismässigt fördelaktigt tack vare färre kapslingsdelar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2959696
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918086343
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,36 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM108-SEFE/L - Sidoelement

2959696

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959696>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM108
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Djup	122,6 mm
------	----------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
-----------------	---

UM108-SEFE/L - Sidoelement

2959696

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959696>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959696>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM108-SEFE/L - Sidoelement

2959696

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959696>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com