

UM108-SEFE/R-A73 - Sidoelement

2959719

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959719>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement med fot, högt utförande, höger, för 73 mm brett U-profilskydd.



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2959719
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918086350
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,46 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM108-SEFE/R-A73 - Sidoelement



2959719

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959719>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM108
utförande	Sidoelement (vänster), högt utförande
Ventilationsöppning finns	nej

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
-----------------	---


UM108-SEFE/R-A73 - Sidoelement

2959719

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959719>



Ritningar



UM108-SEFE/R-A73 - Sidoelement

2959719

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959719>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959719>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM108-SEFE/R-A73 - Sidoelement

2959719

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959719>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com