

UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - Anslutningsmodul




2959803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959803>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE SLIM-LINE, med skruvanslutning och COMBICON-grunddel, för montering på tvären på NS 35/7.5, poltal 10



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2959803
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2188
Produktnyckel	DK2188
GTIN	4017918086398
Vikt per styck (inklusive förpackning)	113,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	76,56 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - Anslutningsmodul



2959803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959803>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Poltal	10

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2,5 A
Märkisolationsspänning	250 V
Märkstötspänning	2,2 kV (Funktionsisolering)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	COMBICON-kontakt
Antal anslutningar	1
Poltal	10
Anmärkning	COMBICON-grunddel: 5,0 mm raster

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	25 mm
Höjd	137 mm
Djup	46,49 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

UM 25-10 MSTB/FRONT/Q - Anslutningsmodul



2959803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959803>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-10 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-10 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar

Kopplingsschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com