

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul




2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-COMPACT-LINE, anslutningsmodul för 8 kanaler, med LED-indikering, för montering på NS 35/7.5, fjäderkraftanslutning

Fördelar

- Bytevis märkning
- Kan användas för digitala I/O-moduler

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2965334
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK21A1
Produktnyckel	DK21A1
GTIN	4017918126339
Vikt per styck (inklusive förpackning)	84,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	45,55 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul



2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Pölat	14
Antal kanaler	8

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	30 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Summaström spänningsinmatning maximal	3 A
Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV

Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O

Passande I/O-kort	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passande I/O-kort	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IB16
	1756-OB16E

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5

Passande I/O-kort	1771 IBN
	1771 OBN

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passande I/O-kort	1746 OB16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 OB 32
	1746 IB 32

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul



2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC 90-30

Passande I/O-kort	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i

Passande I/O-kort	IC694MDL754
	IC694MDL660

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200

Passande I/O-kort	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L

Passande I/O-kort	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q

Passande I/O-kort	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QY42P
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

Kompatibelt styrsystem SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Passande I/O-kort	DDI 353
	DDI 853
	DDO 353

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul



2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Passande I/O-kort	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400	
Passande I/O-kort	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	14
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	59 mm
Höjd	45 mm
Djup	50 mm

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul



2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul




2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Ritningar



Kopplingsschema UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul



2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passiv modul



2965334

E-nummer: 4514347

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965334>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
--	--

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com