

UM 45-FLK16/2A/S7 - Anslutningsmodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965570>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, med skruvanslutning, 20-polig, på en 14-polig flatkabelkontakt, för montering på NS 35/7,5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2965570
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	DK2A8S
Produktnyckel	DK2A8S
GTIN	4017918252144
Vikt per styck (inklusive förpackning)	93,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	59,26 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM 45-FLK16/2A/S7 - Anslutningsmodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965570>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
------------	------------------

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	$\leq 25 \text{ V AC}$ $\leq 60 \text{ V DC}$
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2 A
Summaström alla förgreningar maximalt	14 A
Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 μs)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Poltal	20

Styrnivå

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	FLK-kontakt
Poltal	16

Mått

Artikelmått

Bredd	75 mm
Höjd	45,58 mm
Djup	50,22 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	$\geq \text{IP54}$ (Monteringsställe)
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Höjdläge	max. 2000 m

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178: 1998-04
---------------------	-----------------------

UM 45-FLK16/2A/S7 - Anslutningsmodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965570>

Normbeteckning	Luft- och krypträckor
----------------	-----------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

UM 45-FLK16/2A/S7 - Anslutningsmodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965570>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0

EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

UM 45-FLK16/2A/S7 - Anslutningsmodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2965570>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com