

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare




2966605

E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar miniatur-optokopplare, effektoptokopplare, 1 slutkontakt, ingång: 60 V DC, utgång: 3 ...
33 V DC/3 A

Fördelar

- Vibrations- och stötsäker
- RT III-tät (tvättningstät)
- Slitstark och långlivad
- Kan lödas på kretskortet
- Kopplingseffekt upp till 24 V DC/3 A

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2966605
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK69K1
Produktnyckel	DK69K1
GTIN	4017918130923
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,42 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	HU

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare



2966605

E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkel optokopplare
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter

Isolering	Basisolering
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,18 W
Isolationsspänning (Ingång/utgång)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingång/utgå)

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	60 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,8 ... 1,2
Ingångsspänningsområde	48 V DC ... 72 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	0,35
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	0,8
Typisk ingångsström vid U_N	3 mA
Typisk inkopplingstid	40 μ s (vid U_N)
Frånkopplingstid typisk	500 μ s (vid U_N)
Överföringsfrekvens	300 Hz

Utgångsdata

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsspänningsområde	3 V DC ... 33 V DC
Kontinuerlig strömbegränsning	3 A (se deratingkurva)
Maximal inkopplingsström	15 A (10 ms)
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	$\leq$ 150 mV
Utgångskoppling	2-ledare, ojordad
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod
	Överspänningsskydd

Mått


OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare



2966605

E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Måttskiss	
Bredd	5 mm
Höjd	28 mm
Djup	15 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	RT III
Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Godkännanden

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder och bestämmelser

Normer / föreskrifter

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	EN 50178

Montering

Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare


2966605

E-nummer: 4029082


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>



Ritningar



Diagram




OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare

2966605


E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Kopplingsschema



Borrplan/lödöns geometri



a = rasterdelning 1,25 mm samt 1,27 mm

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare



2966605

E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



GL

Godkännande-ID: 46016-03 HH

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr optokopplare



2966605

E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur optokopplare



2966605

E-nummer: 4029082

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2966605>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com