

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Reläsockel



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967154>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



6,2 mm PLC-grundplint för inmatningsfunktioner med fjäderkraftanslutning, utan relä- eller optokopplarbestyckning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, med givar-försörjningsspänning sfördelning (BB), 1 slutkontakt, ingångsspänning 120 V AC/DC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2967154
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	08
Produktnyckel	DK6221
GTIN	4017918164287
Vikt per styck (inklusive förpackning)	27,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,46 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
Produktfamilj	PLC-INTERFACE
Användning	Ingångsfunktion
Ingår i satsen	2967390 PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN 2967581 PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN
Driftsätt	100 % ED
Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniatyropptokopplare, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1

Elektriska egenskaper

Skyddskoppling	likriktarbrygga
----------------	-----------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	120 V AC/DC
Skyddskoppling	likriktarbrygga
Ingångsmärkspänning U_N	120 V AC/DC

Utgångsdata

Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniatyropptokopplare, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1
--------------------	---

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Utgångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Reläsockel



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967154>

Signalering

Statusindikering	LED
------------------	-----

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	80 mm
Djup	94 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Reläsockel



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967154>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
--

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com