


OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur optokopplare



2967963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar miniatur-optokopplare, effektoptokopplare, 1 slutkontakt, ingång: 60 V DC, utgång: 24-253 V AC/0,75 A

Fördelar

- Vibrations- och stötsäker
- RT III-tät (tvättningstät)
- Slitstark och långlivad
- Kopplingseffekt upp till 24 V DC/5 A
- Nollspänningskrets vid AC-utgången
- Kan lödas på kretskortet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2967963
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK69K2
Produktnyckel	DK69K2
Katalogsida	Sida 397 (C-5-2019)
GTIN	4017918190521
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,11 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur optokopplare



2967963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkel optokopplare
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter

Isolering	Basisolering
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Status för dataunderhåll

Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025
---------------------------------	------------

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,18 W
Isolationsspänning (Ingång/utgång)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingång/utgå)

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	60 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,9 ... 1,1
Ingångsspänningsområde	54 V DC ... 66 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	0,4
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	0,9
Typisk ingångsström vid U_N	3 mA
Typisk inkopplingstid	9 ms (vid U_N)
Frånkopplingstid typisk	700 μ s (vid U_N)
Överföringsfrekvens	10 Hz

Utgångsdata

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsspänningsområde	24 V AC ... 253 V AC
Max. kontinuerlig ström	0,75 A (se deratingkurva)
Maximal inkopplingsström	30 A (10 ms)
Lastström minimal	10 mA
Läckström	< 1 mA (i frånkopplat läge)
Fasvinkel $\cos \phi$ min	0,5
Gränslastintegral	4,5 A ² s
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	< 1 V
Utgångskoppling	2-ledare ojordad, nollspänningskrets
Skyddskoppling	RCV-koppling; RCV-koppling

Mått


OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur optokopplare

2967963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>



Måttskiss



Bredd	5 mm
Höjd	28 mm
Djup	15 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	RT III
Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Godkännanden

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder och bestämmelser

Normer / föreskrifter

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	EN 50178

Montering

Montageanvisning	monteras utan avstånd
Montageriktning	valfri


OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur optokopplare

2967963


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>




Ritningar




Diagram



Kopplingsschema



Borrplan/lödöns geometri



a = rasterdelning 1,25 mm samt 1,27 mm

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatyr optokopplare



2967963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 195083



GL

Godkännande-ID: 46016-03 HH

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur optokopplare

2967963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur optokopplare



2967963

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2967963>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	7b1088cc-3309-4620-a913-7476772a8ca6

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com