

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE indikeringsmodul, med bandkabel- och COMBICON-kontakt, för simulering, för 8 signaler, för montering på NS 35/7.5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2968195
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK21A1
Produktnyckel	DK21A1
Katalogsida	Sida 535 (C-5-2017)
GTIN	4017918173692
Vikt per styck (inklusive förpackning)	83,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	83,3 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänningsområde	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 1 A
Ström (Spänningsmatning +,- IDC/FLK)	≤ 3 A
Ström (Plint +,-)	≤ 8 A

Luft- och krypsträckor

Märkisolationsspänning	50 V
Märkstötspänning	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400

Passande I/O-kort	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC 90-30

Passande I/O-kort	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passande I/O-kort	1756-OB32
	1756-OB16E

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5

Passande I/O-kort	1771 OBN
-------------------	----------

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passande I/O-kort	1746 OB16
	1746 OB 32

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200

Passande I/O-kort	TC-ODD 321
-------------------	------------

Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q

Passande I/O-kort	QY81P
-------------------	-------

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

Passande I/O-kort	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O

Passande I/O-kort	DO810
	DO840

Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV

Passande I/O-kort	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2
	VE4002S1T2B6

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i

Passande I/O-kort	IC694MDL754
-------------------	-------------

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	14
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	7 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	12
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,08 mm ² ... 0,75 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,5 mm ² ... 0,5 mm ² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa)

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

Ledarare AWG	28 ... 16
Åtdragningsmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Delning	3,81 mm

Signalering

Statusindikering	LED (gul)
Statusindikering finns	ja
Driftindikering	LED grön

Mått

Artikelmått

Bredd	74,8 mm
Höjd	50,02 mm
Djup	50,9 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageriktning	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna
----------------	--

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

från respektive tredjepartstillverkare följas.

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul




2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema UM 45-DO/LA/SIM8

UM 45-DO/LA/SIM8 - Anslutningsmodul



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968195>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	d6a3a0eb-dd2a-46bb-9c0b-8de985ceee7c