

UM 45-FLKS64/ZFKDS - Anslutningsmodul



2968454

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968454>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, med treplansdragfjäderanslutning och bandkabel-kontakt, för montering på NS 35/7.5, poltal 64

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2968454
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK21A1
GTIN	4017918932800
Vikt per styck (inklusive förpackning)	168,99 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	168,99 g
Ursprungsland	DE

UM 45-FLKS64/ZFKDS - Anslutningsmodul



2968454

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968454>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Porttal	64

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Porttal	64
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	136 mm
Höjd	45 mm
Djup	61 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

UM 45-FLKS64/ZFKDS - Anslutningsmodul



2968454

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968454>

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

UM 45-FLKS64/ZFKDS - Anslutningsmodul


2968454

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968454>



Ritningar

Kopplingsschema



UM 45-FLKS64/ZFKDS - Anslutningsmodul



2968454

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968454>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
--

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com