

UM122-FLK16/EX-MB/8 - Grundblock

2968467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968467>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ex-rack, egensäkert, för montering av 8 Process Interface-moduler (PI-Ex-...).



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2968467
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK1XXX
Produktnyckel	DK1XXX
GTIN	4017918939458
Vikt per styck (inklusive förpackning)	481,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	425,2 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM122-FLK16/EX-MB/8 - Grundblock



2968467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968467>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Modulhållare
Användning	Grunddel

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	20 V DC ... 35 V DC
--------------------	---------------------

Försörjning

redundant matning	ja, diodkopplad
-------------------	-----------------

Anslutningsdata

Spänningsförsörjning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Anmärkning	kretskortsplint med skruvansl. (3-polig)
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	16

Ex-data

Säkerhetstekniska data


Max. utgångsspänning U_o	≤ 30 V
Säkerhetsteknisk maximalspänning U_m	250 V

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Måttskiss



UM122-FLK16/EX-MB/8 - Grundblock



2968467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968467>

Bredd	125 mm
Höjd	127,5 mm
Djup	92 mm
Djup NS 35/7,5	142,5 mm (Med kopplingskontakt NS 35/7,5)
Djup NS 32	147,5 mm (Med kopplingskontakt NS 32)
Djup NS 35/15	150 mm (Med kopplingskontakt NS 35/15)

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt, polycarbonat PC, PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 75 °C

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

ATEX

Märkning	Ⓔ II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	Ⓔ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	Ⓔ II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Certifikat	KEMA 99ATEX7296
	PxCIF08ATEX2835325X

EAC Ex

Märkning	Ex [Ex ia Ga] IIC
Certifikat	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------


UM122-FLK16/EX-MB/8 - Grundblock

2968467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968467>



Ritningar




UM122-FLK16/EX-MB/8 - Grundblock

2968467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968467>



Måttskiss



UM122-FLK16/EX-MB/8 - Grundblock



2968467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2968467>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---