

UMKS- E48M-VS - Anslutningsmodul



2970154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970154>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, för kontakt IEC 603/DIN 41612, byggform E, 48-polig, a, c, e bestyckad, med hankontakt, kabelhölje som skruvas fast

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2970154
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2187
Produktnyckel	DK2187
GTIN	4017918087661
Vikt per styck (inklusive förpackning)	297,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	285,2 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UMKS- E48M-VS - Anslutningsmodul



2970154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970154>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	48

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	125 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	4 A
Märkisolationsspänning	125 V
Märkstötspänning	1,2 kV (Funktionsisolering)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IEC 603/DIN 41612-anlutning
Antal anslutningar	1
Poltal	48

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	123,6 mm
Höjd	77 mm
Djup	70,87 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

UMKS- E48M-VS - Anslutningsmodul



2970154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970154>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

UMKS- E48M-VS - Anslutningsmodul



2970154

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970154>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---