

UMKS- F48M-VR - Anslutningsmodul



2970167

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970167>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, för kontakt IEC 603/DIN 41612, byggform F, 48-polig, z, b, d bestyckad, med hankontakt, kabelhölje med snäpplås

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2970167
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2187
Produktnyckel	DK2187
GTIN	4017918087678
Vikt per styck (inklusive förpackning)	277 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	277 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UMKS- F48M-VR - Anslutningsmodul



2970167

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970167>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	48

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	4 A
Märkisolationspänning	260 V
Märkstötspänning	2,5 kV

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IEC 603/DIN 41612-anlutning
Antal anslutningar	1
Poltal	48

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	112,3 mm
Höjd	77 mm
Djup	70,87 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

UMKS- F48M-VR - Anslutningsmodul



2970167

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970167>

Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt
-------------------------	------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 45 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 60664-1
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	En basisolering används mot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen).
Drifthanvisning	Se till att utrustningens spänningsförsörjning har en gemensam referenspotential.
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

UMKS- F48M-VR - Anslutningsmodul

2970167

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970167>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970167>



EAC

Godkännande-ID: RU*DE.*09.B.00387/20

UMKS- F48M-VR - Anslutningsmodul



2970167

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970167>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	df86aad1-6aff-4c82-806a-5b9c82b7ec5e