


UMK- 8 RM110DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972945>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, för 8 jackbara miniatyrreläer eller miniatyroptokopplare, med ljusindikering, ingångsspänning 110 V DC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2972945
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK6164
Produktnyckel	DK6164
GTIN	4017918088873
Vikt per styck (inklusive förpackning)	250,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	218,94 g
Tullnummer	85364900
Ursprungsland	DE

UMK- 8 RM110DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972945>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flerkanalig relämodul
Antal kanaler	8
Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä eller miniatyroptokopplare
Med bestyckning	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkisolationsspänning	260 V AC
Märkstötspänning	4 kV (Grundisolation mellan utgångskontaktströmkretsarna) 6 kV (Säker separation och förstärkt isolation och mellan ingångsströmkrets och utgångskontaktströmkretsar)

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	110 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,8 ... 1,1
Typisk ingångsström vid U_N	2 mA (Ljusindikering)
Skyddskoppling	Brytdiod; Brytdiod Polaritetsskydd; polskyddsdiod
Driftindikering	LED gul
Statusindikering/kanal	LED gul

Utgångsdata

Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä eller miniatyroptokopplare
--------------------	---

Direktstart

Kontaktutförande	1 växlande kontakt
Kopplingsström maximal	250 V AC/DC
Kontinuerlig strömbegränsning	5 A
Maximal inkopplingsström	8 A
Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning)	nej

Anslutningsdata

Ingång

UMK- 8 RM110DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972945>

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	1
Poltal	12
Ledararea styv	0,2 mm² ... 4 mm²
Ledararea flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG	24 ... 12

Utgång

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	24
Poltal	3
Ledararea styv	0,2 mm² ... 4 mm²
Ledararea flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG	24 ... 12

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Bredd	135 mm
Höjd	77 mm
Djup	59 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

UMK- 8 RM110DC/MKDS - Dubbelreläkomponent




2972945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972945>

Ritningar

Kopplingsschema



Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com