

UMK-16 RM 12DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972987

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972987>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, för 16 jackbara miniatyrreläer eller miniatyroptokopplare, med ljusindikering, ingångsspänning 12 V DC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2972987
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK6164
Produktnyckel	DK6164
GTIN	4017918088903
Vikt per styck (inklusive förpackning)	487,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	394,52 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

UMK-16 RM 12DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972987

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972987>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flerkanalig relämodul
Antal kanaler	16
Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä eller miniatyroptokopplare
Med bestyckning	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkisolationsspänning	260 V AC
Märkstötspänning	4 kV (Grundisolation mellan utgångskontaktströmkretsarna) 6 kV (Säker separation och förstärkt isolation och mellan ingångsströmkrets och utgångskontaktströmkretsar)

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	12 V DC $\pm 10\%$
Skyddskoppling	Brytdiod; Brytdiod Polaritetsskydd; polskyddsdiod
Driftindikering	LED gul
Statusindikering/kanal	LED gul

Utgångsdata

Möjlig bestyckning	Miniatyrrelä eller miniatyroptokopplare
--------------------	---

Direktstart

Kontaktutförande	1 växlande kontakt
Kopplingsström maximal	250 V AC
Kontinuerlig strömbegränsning	5 A
Bryteffekt (resistiv last) maximal	1250 VA (vid 250 V AC)
Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning)	nej

Anslutningsdata

Ingång

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm

UMK-16 RM 12DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972987

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972987>

Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	1
Poltal	20
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Utgång

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	48
Poltal	3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Signalering

Statusindikering finns	ja
------------------------	----

Mått

Bredd	259 mm
Höjd	77 mm
Djup	59 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Ritningar

Kopplingsschema



UMK-16 RM 12DC/MKDS - Dubbelreläkomponent



2972987

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2972987>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com