

UMK-BE 11,25 BK - Kapslingar

2976394

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976394>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Elektronik-universalmödel, jackbar grunddel

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2976394
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	ACHDCA
GTIN	4017918281199
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,42 g
Ursprungsland	PL

UMK-BE 11,25 BK - Kapslingar

2976394

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976394>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	Universalmoduler
Konstruktion	Modulbredd 11,25 mm, eftersom kåpan kan vara öppen uppåt är det även möjligt med uppbyggnader över den egentliga profilhöjden
Poltal	999

Mått

Måttskiss	
Bredd	33,75 mm
Höjd NS 35/7,5	165 mm
Djup	77 mm
Längd	77 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
-----------------	-------------------


UMK-BE 11,25 BK - Kapslingar

2976394

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976394>



Ritningar



UMK-BE 11,25 BK - Kapslingar

2976394

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976394>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
--

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com