


UMK-16 OM/AMSC/PLC - Aktivmodul

2976721

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976721>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE utgångsmodul, för 16 kanaler, med sockel för optokopplare, generation 4 från firman OPTO 22

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2976721
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK2191
GTIN	4017918089436
Vikt per styck (inklusive förpackning)	444,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	332,6 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Antal kanaler	16
	32
Möjlig bestyckning	Optokopplare, generation 4 från företaget OPTO 22
Med bestyckning	nej

Elektriska egenskaper

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400

Passande I/O-kort	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passande I/O-kort	1756-OB32
-------------------	-----------

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5

Passande I/O-kort	1771 OBN
-------------------	----------

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200

Passande I/O-kort	TC-ODD 321
-------------------	------------

Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q

Passande I/O-kort	QY81P
-------------------	-------

Kompatibelt styrsystem SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Passande I/O-kort	DDO 353
-------------------	---------

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passande I/O-kort	6ES7322-1BL00-0AA0
-------------------	--------------------

Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i

Passande I/O-kort	IC694MDL754
-------------------	-------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	24 V DC
Ingångsspänningsområde	30 V DC
Skyddskoppling	Polaritetsskydd
Driftindikering	LED grön

Utgångsdata

Möjlig bestyckning	Optokopplare, generation 4 från företaget OPTO 22
--------------------	---

Direktstart

Kontaktutförande	1 slutkontakt
Kopplingsström maximal	250 V AC/DC

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Aktivmodul



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976721>

Kontinuerlig strömbegränsning	6 A
Spänningsförsörjning	250 V AC/DC (Data modulberoende)
Strömbelastningsförmåga	6 A
Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning)	nej

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	6 mm
Skruvgänga	M3
Antal anslutningar	36
Poltal	2
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	2
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Bredd	259 mm
Höjd	90 mm
Djup	87 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC, sidodel PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Aktivmodul



2976721


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976721>

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

Anmärkning

Drifanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
---------------	---

Ritningar



UMK-16 OM/AMSC/PLC - Aktivmodul



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2976721>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com