

UM 72-SEFE/R BK - Sidoelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977490>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement, höger, med fot, bredd: 5 mm, längd: 72 mm, för montering på NS 32, eller NS 35/7,5



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2977490
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918281472
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM 72-SEFE/R BK - Sidoelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977490>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM72
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	5 mm
Höjd	89,6 mm
Djup	37,6 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------


UM 72-SEFE/R BK - Sidoelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977490>



Ritningar



UM 72-SEFE/R BK - Sidoelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977490>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977490>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM 72-SEFE/R BK - Sidoelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977490>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com