

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981651>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabeladapter för PSR-varvtalsvakt (PSR-RSM4 och PSR-MM30), 15/8-polig, kabellängd 2,5 m, för styrsystem: AMK



Fördelar

- Anslutningsmöjlighet till säker varvtalsövervakning PSR-RSM4 och PSR-MM30
- Lämplig för anslutning till befintligt motorfeedbackgränssnitt på en elektrisk motor
- Styrningstyp:AMK
- D-SUB anslutning 15-polig
- Längd anslutningskabel till varvtalsvakt: 2,5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2981651
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNA251
Produktnyckel	DNA251
GTIN	4017918996949
Vikt per styck (inklusive förpackning)	161 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	158,9 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981651>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp

Adapterkabel

Anslutningsdata

till apparaten

Anslutningstyp

RJ45

Encoder / PLC

Anslutningstyp

D-SUB 15-hane/D-SUB 15-hona

Poltal

15

Materialuppgifter

Ytermantel, material

LSHF (FRNC)

Material ledare

blank Cu-ledare

Kabel/ledare

Kabellängd

2,5 m

Ytermantel, material

LSHF (FRNC)

Kabeldiameter

0,48 mm² (AWG 26)

Material ledare

blank Cu-ledare

Skärm

Plastkascherad aluminiumfolie, nät av förtennad koppartråd

Lödning på D-SUB kapsling

Ledningsmotstånd

≤ 260 Ω/km

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-20 °C ... 60 °C (vid fast montering)

0 °C ... 50 °C (vid rörlig förläggning)

Omgivningstemperatur (lagring/transport)

-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981651>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981651>



EAC

Godkännande-ID: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

Godkännande-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981651>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 9.0	EC004667
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981651>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com