

# PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Splittbox



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981884>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation  
en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givarboxen PSR-SACB för säkerhetsbrytare kopplar säkerhetstekniskt upp till 4 anslutna säkerhetsbrytare med vardera 1 brytande och 1 slutande kontakt till en säkerhetsreläkombination, t.ex. PSR-SDC4, kabellängd: 10 m

## Fördelar

- Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
- Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
- Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2981884       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | DNA222        |
| Produktnyckel                          | DNA222        |
| GTIN                                   | 4046356167987 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 971,6 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 908 g         |
| Tullnummer                             | 85444290      |
| Ursprungsland                          | PL            |



# PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Splittbox



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981884>

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0     |
| Isolationsmaterial             | PA 6.6 |
| Kåpans material                | PA     |
| Material gänghylsa             | PA     |

## Kabel/ledare

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellängd                   | 10 m                                                                              |
| Ledartyp                     | stamkabel, lämplig för transportör                                                |
| Anslutningstyp               | Fast anslutning                                                                   |
| Ytterdiameter                | 8,2 mm                                                                            |
| Ledararea signalledning      | 6x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Ledararea metrisk (Signal)   | 0,3 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Ledararea AWG (Signal)       | 22 ... 24                                                                         |
| AWG signalledning            | 22                                                                                |
| Ledararea strömförsörjning   | 2x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Ledararea metrisk (Spänning) | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>                                        |
| Ledararea AWG (Spänning)     | 24 ... 17                                                                         |
| AWG spänningsförsörjning     | 18                                                                                |
| Drifttemperatur              | -30 °C ... 70 °C (vid fast montering)<br>-5 °C ... 70 °C (vid rörlig förläggning) |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Kapslingsklass                           | IP65/IP67        |
| Drifttemperatur                          | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Standarder och bestämmelser

### Luft- och krypträckor

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
|---------------------|--------------|

## Montering

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge   | valfri                |


# PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Splittbox

2981884


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981884>




## Ritningar



Anslutningsritning



Kopplingsschema



# PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Splittbox



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2981884>

## Klassifikationer

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002585 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)