

# VISU+ 2 RT-D 2048 - Visualiseringsprogramvara



2988764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988764>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Runtime-licens för Visu+ med en begränsning för I/O-data och variabler i script till 2048 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.

## Fördelar

- Åtkomstskydd med användarhantering
- Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
- Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
- Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
- Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
- Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
- Dataloggning, trendframställning och recepthantering
- Script kan skapas i VBA och IL

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 2988764                                  |
| Antal/förp.                            | 1 Styck                                  |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck                                  |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | DRDAAB                                   |
| Produktnyckel                          | DRDAAB                                   |
| Katalogsida                            | Sida 443 (C-8-2015)                      |
| GTIN                                   | 4046356488181                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22 g                                     |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 20 g                                     |
| Tullnummer                             | 49119900                                 |
| Ursprungsland                          | DE                                       |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Produkttyp | Visualiseringsprogram |
|------------|-----------------------|

### Systemegenskaper

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Programvarans avsedda användning | Visualisering |
|----------------------------------|---------------|

### Licensinformation

|               |                |
|---------------|----------------|
| Typ av licens | Runtime-licens |
|---------------|----------------|

### Funktion

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundfunktioner     | Know-how-skydd och säkerhet genom kryptering av projekten.                         |
|                     | Inkoppling till databas i realtid med ODBC till MS ACCESS, MS EXCEL och SQL-Server |
|                     | FDA CRF 21 part 11 kompatibel                                                      |
| Integrerad funktion | Onlineprojektering                                                                 |
|                     | Lösenordsskydd                                                                     |
|                     | Språkomställning                                                                   |
| Antal I/O-punkter   | 2048                                                                               |

### Systemkrav

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Hårddisk             | min. 1 Gbyte (rekommenderat: 2 GByte)                  |
| Arbetsminne          | min. 1 Gbyte (2 Gbyte med Windows Vista och Windows 7) |
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5                     |
| Understödda språk    | tyska, engelska, franska, italienska                   |
| Optisk enhet         | DVD-ROM                                                |
| Bildskärmsupplösning | 1024 x 768 pixel (XGA)                                 |

### Systemkrav för utvecklingsmiljö

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Operatörsenheter | Tangentbord, mus             |
| Operativsystem   | Windows® 11                  |
|                  | Windows® 10                  |
|                  | Windows® 8.1                 |
|                  | Windows® 8                   |
|                  | Windows® 7                   |
|                  | Windows® Embedded Standard 7 |
|                  | Windows® Server 2019         |
|                  | Windows® Server 2016         |
|                  | Windows® Server 2012 R2      |
|                  | Windows® Server 2012         |
|                  | Windows® Server 2008 R2      |
|                  | Windows® Server 2008         |
|                  | Windows® Server 2003         |

### Systemkrav för körtidsmiljö

# VISU+ 2 RT-D 2048 - Visualiseringsprogramvara



2988764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988764>

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Operativsystem | Windows® 11                  |
|                | Windows® 10                  |
|                | Windows® 8.1                 |
|                | Windows® 8                   |
|                | Windows® 7                   |
|                | Windows® Embedded Standard 7 |
|                | Windows® XP Embedded         |
|                | Windows® Server 2019         |
|                | Windows® Server 2016         |
|                | Windows® Server 2012 R2      |
|                | Windows® Server 2012         |
|                | Windows® Server 2008 R2      |
|                | Windows® Server 2008         |
|                | Windows® Server 2003         |
|                | Windows® CE 5.0              |
|                | Windows® CE 6.0              |
|                | Windows® Mobile              |

# VISU+ 2 RT-D 2048 - Visualiseringsprogramvara

2988764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988764>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001416 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

2988764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2988764>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)