

# FBRN 10-5-EX - Fast brygga

3000612

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3000612>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fast brygga, delning: 5 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3000612       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE1Z2X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z2X        |
| GTIN                                   | 4017918089740 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,78 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,52 g       |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# FBRN 10-5-EX - Fast brygga

3000612

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3000612>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |          |
|------------|----------|
| Produkttyp | Skruvbro |
| Poltal     | 10       |
| Delning    | 5 mm     |

### Mått

|         |      |
|---------|------|
| Delning | 5 mm |
|---------|------|

### Materialuppgifter

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Färg               | silverfärgad |
| Material           | Koppar       |
| Isolationsmaterial | PA           |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Skruvmontering |
|----------------|----------------|

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)