

D-UK 3-MSTB - Ändbricka

3002047

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002047>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändplatta, färg: grå, artikelserie: DECKEL + RZ + DP, bredd: 2,5 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3002047
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AARZCA
Produktnyckel	BE1Z1X
GTIN	4017918090067
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,17 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,099 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
Produktfamilj	DECKEL + RZ + DP
Poltal	1
Delning	0 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grå (RAL 7042)
-----------------	----------------

Mått

Bredd	2,5 mm
Höjd	47 mm
Längd	42,5 mm
Delning	0 mm

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com