

DP-UK 3-MVSTB - Distansplatta



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002445>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Distansplatta, delning: 0 mm, bredd: 2,4 mm, höjd: 47,7 mm, poltal: 1, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3002445
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BE1Z1X
Produktnyckel	BE1Z1X
GTIN	4017918090265
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,067 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,043 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

DP-UK 3-MVSTB - Distansplatta



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002445>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skiljeplatta
Produktfamilj	DECKEL + RZ + DP
Poltal	1
Delning	0 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA

Mått

Bredd	2,4 mm
Höjd	47,7 mm
Delning	0 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

DP-UK 3-MVSTB - Distansplatta

3002445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002445>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com