

CLIPFIX 15 - Ändstöd

3022263

E-nummer: 2911925

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022263>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändstöd för snabbmontering, för påsnäppning på DIN-skena NS 15



Fördelar

- Stor märkyta
- Byggbredd endast 5,2 mm
- Phoenix Contact har utformat CLIPFIX ändhållaren så att den håller tillförlitligt på de olika DIN-skene-systemen
- Parkeringsmöjlighet för bryggor och kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3022263
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE7111
Produktnyckel	BE7111
GTIN	4017918976330
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,02 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,6 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

CLIPFIX 15 - Ändstöd

3022263

E-nummer: 2911925

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022263>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändstöd
------------	---------

Mått

Bredd	5,2 mm
Höjd	22 mm
Djup	22,6 mm
Djup på NS 15	24 mm
Djup på NS 35/7,5	24 mm
Längd	22 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 15
----------------	-------

CLIPFIX 15 - Ändstöd

3022263

E-nummer: 2911925

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022263>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com