

SK 8 - Skärmanslutningsplint



3025163

E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ

Fördelar

- Enkel hantering
- Fjädrande, stor tryckdel
- Lämplig för direkt- eller samlingsskenemontering
- Räfflad skruv
- Skärmanslutningar är komponenter som inte kan certifieras enligt kraven i direktivet och standarderna för elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Detta gör att skärmanslutningsplintar kan användas i det explosionsfarliga området även utan motsvarande godkännande och märkning.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3025163
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7512
Produktnyckel	BE7512
GTIN	4017918130299
Vikt per styck (inklusive förpackning)	15,14 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,07 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SK 8 - Skärmanslutningsplint



3025163

E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skärmplint
Delning	12 mm
Antal anslutningar	1
Antal rader	1


Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0 W
Övergångsresistans	< 0,001 Ω

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M4
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,6 Nm
Anslutning enligt norm	IEC / EN

Mått

Måttskiss	
Bredd	12 mm
Höjd	19,5 mm
Djup	48,7 mm
Delning	12 mm

Yttermått

Ytterdiameter	3 mm ... 8 mm
---------------	---------------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Stål

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	3 mm ... 8 mm
------------------------	---------------

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC / EN
------------------------	----------

Montering

SK 8 - Skärmanlutningsplint

3025163

E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>



Monteringssätt	Nolledarsamlingsskena
----------------	-----------------------

SK 8 - Skärmanslutningsplint

3025163


E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss




3025163

E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>

Diagram



SK 8 - Skärmanslutningsplint



3025163

E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 8 - Skärmanlutningsplint

3025163

E-nummer: 2910010

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025163>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com