

# AB-SK 65 - Stödbock

3026489

E-nummer: 2910009

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026489>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, bredd: 6,2 mm, höjd: 95,5 mm, poltal: 1, färg: grå, monteringsätt: DIN-skenemontage



## Fördelar

- För montering av skärmlintar SK
- Stödbockarna AB-SK för skärmning är särskilt lämpliga för en platsbesparande ledaranslutning av plintar och enheter med kabelinföring på bägge sidor

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3026489       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE7113        |
| Produktnyckel                          | BE7113        |
| GTIN                                   | 4017918157128 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,51 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,22 g       |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# AB-SK 65 - Stödbock

3026489

E-nummer: 2910009

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026489>



## Tekniska data


### Artikelegenskaper

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | Stödblock |
| Poltal     | 1         |

### Elektriska egenskaper

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Märkström $I_N$ | 0 A |
|-----------------|-----|

### Mått

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss         |  |
| Bredd             | 6,2 mm                                                                             |
| Höjd              | 95,5 mm                                                                            |
| Djup på NS 35/7,5 | 28,7 mm                                                                            |
| Djup på NS 35/15  | 36,2 mm                                                                            |

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | grå (RAL 7042) |
| Material                       | PA             |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |
| Isolationsmaterial             | PA             |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)          |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                            |

### Montering

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
|----------------|------------------|

# AB-SK 65 - Stödbock


3026489

E-nummer: 2910009

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026489>



## Ritningar



# AB-SK 65 - Stödbock

3026489

E-nummer: 2910009

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026489>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001166 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

3026489

E-nummer: 2910009

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026489>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)