

SK 14-D - Skärmanslutningsplint



3026874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026874>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skärmanslutningsplint, för direkt skärmning på ledande monteringsplattor, plåtens tjocklek 1 ... 2 mm

Fördelar

- Enkel hantering
- Fjädrande, stor tryckdel
- Lämplig för direkt- eller samlingsskenemontering
- Råfflad skruv
- Skärmanslutningar är komponenter som inte kan certifieras enligt kraven i direktivet och standarderna för elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Detta gör att skärmanslutningsplintar kan användas i det explosionsfarliga området även utan motsvarande godkännande och märkning.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3026874
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7511
Produktnyckel	BE7511
GTIN	4017918820268
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,48 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SK 14-D - Skärmanlutningsplint

3026874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026874>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skärmplint
Delning	17 mm
Antal anslutningar	1
Antal rader	1


Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,77 W
---------------------------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M4
Åtdragningsmoment	0,8 ... 0,8 Nm

Mått

Måttskiss	
Bredd	17 mm
Höjd	19,5 mm
Djup	57,8 mm
Delning	17 mm

Yttermått

Ytterdiameter	3 mm ... 14 mm
---------------	----------------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Stål

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	3 mm ... 14 mm
------------------------	----------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Montering

Monteringssätt	direkt fastskruvning
----------------	----------------------


SK 14-D - Skärmanslutningsplint

3026874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026874>



Ritningar



Stansform


SK 14-D - Skärmanslutningsplint

3026874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026874>



Måttskiss



Borrplan

SK 14-D - Skärmanslutningsplint

3026874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026874>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 14-D - Skärmanslutningsplint

3026874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3026874>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com