

# FBS 5-6 - Jackbar brygga

3030349

E-nummer: 2911266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030349>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar brygga, delning: 6,2 mm, poltal: 5, färg: röd

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3030349       |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE2Z2X        |
| Produktnyckel                          | BE2Z2X        |
| GTIN                                   | 4017918188801 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,846 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,744 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# FBS 5-6 - Jackbar brygga

3030349

E-nummer: 2911266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030349>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Jackbar brygga |
| Poltal     | 5              |
| Delning    | 6,2 mm         |

### Elektriska egenskaper

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastningsström maximal | 32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anslutningsdata

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastningsström maximal | 32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mått

|         |         |
|---------|---------|
| Bredd   | 29,3 mm |
| Höjd    | 23 mm   |
| Djup    | 23 mm   |
| Delning | 6,2 mm  |

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | röd (RAL 3001) |
| Material                       | Koppar         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |
| Isolationsmaterial             | PA             |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden


|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)                                      |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                                                               |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                                                               |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift)     | 20 % ... 90 %                                                                                                 |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                 |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Jackat montage |
|----------------|----------------|

## Ritningar

Schematisk ritning



# FBS 5-6 - Jackbar brygga

3030349

E-nummer: 2911266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030349>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 5-6 - Jackbar brygga

3030349

E-nummer: 2911266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030349>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)