

FBS 20-6 - Jackbar brygga

3030365

E-nummer: 2911268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030365>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar brygga, delning: 6,2 mm, poltal: 20, färg: röd

Fördelar

- De 2- till 50-poliga bryggorna kan brygga upp till 50 plintar i ett arbetssteg i de två bryggschakten i CLIPLINE complete-systemet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3030365
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z2X
Produktnyckel	BE2Z2X
GTIN	4017918188597
Vikt per styck (inklusive förpackning)	19,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,39 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

FBS 20-6 - Jackbar brygga

3030365

E-nummer: 2911268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030365>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Jackbar brygga
Poltal	20
Delning	6,2 mm

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	32 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Mått

Bredd	122,3 mm
Höjd	23 mm
Djup	23 mm
Delning	6,2 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
----------------	----------------

Ritningar

Schematisk ritning



FBS 20-6 - Jackbar brygga

3030365

E-nummer: 2911268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030365>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 20-6 - Jackbar brygga

3030365

E-nummer: 2911268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030365>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com