


WST 1,5 - Varningsskydd

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030958>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Varningsskydd, Remsor, gul, märkt, monteringsätt: jacka, för plintbredd: 4,25 mm, Antal enskilda skyltar: 5

Fördelar

- En ofrivillig beröring av anslutningspunkterna förhindras
- Varningsskyltar och varningsskydd används som täckning och märkning av nätanslutningsplintar
- Varningsskyltarna monteras i vardera plints skruvschakt
- Kan kapas i längd- och tvärriktning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3030958
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BG2511
Produktnyckel	BG2511
GTIN	4017918193096
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,297 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,29 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Poltal	5
Delning	4,25 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	5
Antal skyltar per rad	5
Identifieringsteknik	Plotter

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
-------------------	-------------------------------------

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltfog

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

WST 1,5 - Varningsskydd

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030958>



Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	3,55 mm
Höjd	4,25 mm
Djup	4,5 mm
Delning	4,25 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

WST 1,5 - Varningsskydd

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030958>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WST 1,5 - Varningsskydd

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030958>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com