

PS-8 - Testpropp

3031005

E-nummer: 2911645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3031005>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Testpropp, Bryggbar testpropp, poltal: 1, färg: röd

Fördelar

- Med de byggbara mätpropparna PS... kan mätadapttrar sättas samman individuellt
- Mätpropparna kontakterar plintarna från CLIPLINE complete-systemet i funktionsschaktet.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3031005
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z3X
Produktnyckel	BE2Z3X
GTIN	4017918818944
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,78 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,78 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

PS-8 - Testpropp

3031005

E-nummer: 2911645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3031005>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Mätpropp
Poltal	1


Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	2 A
Maximal spänning	250 V

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	2 A
Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 17

Mått

Måttskiss	
Bredd	8,2 mm
Höjd	22,4 mm
Djup	60 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

PS-8 - Testpropp


3031005

E-nummer: 2911645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3031005>



Ritningar



PS-8 - Testpropp

3031005

E-nummer: 2911645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3031005>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

3031005

E-nummer: 2911645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3031005>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com