

UAB 1 - Stödbock

3032431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3032431>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Stödbock, poltal: 1, monteringssätt: DIN-skenemontage, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3032431
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1ZWX
Produktnyckel	BE1ZWX
GTIN	4017918092269
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,017 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Stödblock
Poltal	1
Delning	200 mm

Mått

Bredd	2 mm
Höjd	74,3 mm
Djup på NS 32	47 mm
Delning	200 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	Auflagebock
ECLASS-15.0	Auflagebock

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com