

FBS 4-8 BU - Jackbar brygga

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3032583>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar brygga, delning: 8,2 mm, poltal: 4, färg: blå

Fördelar

- De 2- till 50-poliga bryggorna kan brygga upp till 50 plintar i ett arbetssteg i de två bryggschakten i CLIPLINE complete-systemet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3032583
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z2X
Produktnyckel	BE2Z2X
GTIN	4046356551496
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,854 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

FBS 4-8 BU - Jackbar brygga

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3032583>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Jackbar brygga
Poltal	4
Delning	8,2 mm

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	41 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
--------------------------	---

Mått

Bredd	31,1 mm
Höjd	29,6 mm
Djup	29,6 mm
Delning	8,2 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
----------------	----------------

Ritningar

Schematisk ritning



FBS 4-8 BU - Jackbar brygga

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3032583>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com