

# FBSR 10-6 - Jackbar brygga

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033716>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar brygga, delning: 6,2 mm, poltal: 10, färg: röd

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3033716       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE2Z2X        |
| Produktnyckel                          | BE2Z2X        |
| GTIN                                   | 4046356590938 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,28 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,9 g         |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | CN            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Jackbar brygga |
| Poltal     | 10             |
| Delning    | 6,2 mm         |

### Elektriska egenskaper

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastningsström maximal | 24 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anslutningsdata

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastningsström maximal | 24 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mått

|         |        |
|---------|--------|
| Delning | 6,2 mm |
|---------|--------|

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | röd (RAL 3001) |
| Material                       | Koppar         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |
| Isolationsmaterial             | PA             |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Jackat montage |
|----------------|----------------|

## Ritningar

Schematisk ritning



# FBSR 10-6 - Jackbar brygga

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033716>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBSR 10-6 - Jackbar brygga

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3033716>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)