

P-FIX - Genomgångskontakt



3038956

E-nummer: 2911007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038956>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Genomgångskontakt, bredd: 4 mm, höjd: 10,5 mm, färg: grå



Fördelar

- Kan användas i alla frånskiljarplintar ...-TG ur CLIPLINE complete-systemet
- Genomgångsmetallen P-FIX stänger skiljestället med samma form och kan inte längre demonteras efter användningen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3038956
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2ZWX
Produktnyckel	BE2ZWX
GTIN	4017918975289
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,472 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,45 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

P-FIX - Genomgångskontakt



3038956

E-nummer: 2911007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038956>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Brygga
------------	--------

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	20 A
--------------------------	------

Mått

Bredd	4 mm
Höjd	10,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-40 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

P-FIX - Genomgångskontakt



3038956

E-nummer: 2911007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038956>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038956>

 CSA Godkännande-ID: 2030668	Märkspänning U _N	Märkström I _N	Area AWG	Area mm ²
	keine			
	-	15 A	-	-

P-FIX - Genomgångskontakt



3038956

E-nummer: 2911007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038956>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141192
ECLASS-15.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3038956

E-nummer: 2911007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038956>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com