

# RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga

3047251

E-nummer: 2911533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047251>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Reduceringsbrygga, delning: 9,5 mm, poltal: 2, längd: 25 mm, färg: röd

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3047251       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE1Z2X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z2X        |
| GTIN                                   | 4046356055949 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,69 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,61 g        |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga



3047251

E-nummer: 2911533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047251>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Reduceringsbrygga |
| Poltal     | 2                 |
| Delning    | 9,5 mm            |

### Mått

|         |         |
|---------|---------|
| Bredd   | 14,5 mm |
| Höjd    | 24,6 mm |
| Djup    | 3 mm    |
| Längd   | 24,6 mm |
| Delning | 9,5 mm  |

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | röd (RAL 3001) |
| Material                       | Koppar         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |
| Isolationsmaterial             | PA             |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)          |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C ( )                                                      |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                            |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Jackat montage |
|----------------|----------------|

# RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga



3047251

E-nummer: 2911533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047251>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga



3047251

E-nummer: 2911533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047251>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)