

UK 10,3-HESI N 3POL - Säkringshållare



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringshållare, typ av säkring: Keramik, säkringstyp: 10,3 x 38 mm, märkspänning: 690 V AC, märkström: 32 A, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm², diameter: 1 mm²- 16 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Fördelar

- För 10 x 38 säkringsinsatser enligt IEC 60269-2
- Säkringshållare för att säkra upp till 690 V AC
- Byglas enkelt
- 3-polig blockad konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3048496
Antal/förp.	4 Styck
Minsta beställningsantal	504 Styck
Försäljningskod	BE1234
Produktnyckel	BE1234
GTIN	4046356056069
Vikt per styck (inklusive förpackning)	139,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	184,3 g
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkringsplint
Poltal	3
Antal anslutningar	6
Antal rader	3

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Keramik
Dimensionerad stötspänning	6 kV
Säkring	10,3 x 38 mm

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	16 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M5
Åtdragningsmoment	2 Nm
Avisoleringslängd	15 mm
Håltolk	B6
	A7
Anslutning enligt norm	IEC 60947-1 / -3
Ledararea styv	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea AWG	18 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	18 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 ledare med samma area, styva	1 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	1 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Märkström	32 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Belastningsström maximal	32 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Märkspänning	690 V AC (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Märkarea	16 mm ²

UK 10,3-HESI N 3POL - Säkringshållare



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>

Mått

Bredd	52,7 mm
Höjd	79,3 mm
Djup	61,1 mm
Djup på NS 35/7,5	64 mm
Djup på NS 35/15	71,5 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	III
Isolationsmaterial	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-1 / -3
------------------------	------------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-HESI N 3POL - Säkringshållare


3048496

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>



Ritningar

Kopplingsschema



UK 10,3-HESI N 3POL - Säkringshållare

3048496

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>



UL Recognized

Godkännande-ID: E244294



CSA

Godkännande-ID: 274201

UK 10,3-HESI N 3POL - Säkringshållare



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UK 10,3-HESI N 3POL - Säkringshållare



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048496>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com