

# HV M12/1-VS 3 - Kopplingselement, brygga



3049644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3049644>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingselement, brygga, djup: 4 mm, bredd: 25 mm, höjd: 96 mm, poltal: 3, färg: silverfärgad

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3049644       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE4Z2X        |
| Produktnyckel                          | BE4Z2X        |
| GTIN                                   | 4046356313537 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 70,61 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 72,7 g        |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# HV M12/1-VS 3 - Kopplingselement, brygga



3049644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3049644>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |        |
|------------|--------|
| Produkttyp | Brygga |
| Poltal     | 3      |

### Anslutningsdata

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Belastningsström maximal | 269 A |
|--------------------------|-------|

### Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bredd            | 25 mm   |
| Höjd             | 96 mm   |
| Djup             | 4 mm    |
| Borrhålsavstånd  | 34 mm   |
| Borrhålsdiameter | 12,6 mm |

### Materialuppgifter

|          |              |
|----------|--------------|
| Färg     | silverfärgad |
| Material | Koppar       |

### Mekaniska egenskaper

#### Tekniska data

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Borrhålsavstånd | 34 mm |
|-----------------|-------|

# HV M12/1-VS 3 - Kopplingselement, brygga



3049644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3049644>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HV M12/1-VS 3 - Kopplingselement, brygga



3049644

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3049644>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)