

UTTB 2,5/2P-F - Skruvfläns

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3060474>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvfläns, för förskruvning av COMBI-kontakter, lika till form och uppdelning som de respektive COMBI-plintarna

Fördelar

- Samma form och uppdelning som grundplintarna

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3060474
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE114Z
Produktnyckel	BE114Z
GTIN	4046356147019
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,47 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,513 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UTTB 2,5/2P-F - Skruvfläns

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3060474>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fläns
Antal anslutningar	0
Antal rader	2

Anslutningsdata

Skruvgänga	M2,5
Åtdragningsmoment	0,4 ... 0,5 Nm

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	69,9 mm
Djup	64,4 mm
Djup på NS 35/7,5	65 mm
Djup på NS 35/15	72,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

UTTB 2,5/2P-F - Skruvfläns

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3060474>



Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

UTTB 2,5/2P-F - Skruvfläns

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3060474>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3060474>



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

UTTB 2,5/2P-F - Skruvfläns

3060474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3060474>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com