

KEL 16/4 - Tätningsram

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063028>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Tättningsram, material: PA, färg: svart, längd: 120 mm, bredd: 58 mm, höjd: 17 mm

Produktbeskrivning

KEL-tättningsram, liten

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3063028
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7CAX
GTIN	4046356300759
Vikt per styck (inklusive förpackning)	106,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	100 g
Ursprungsland	DE

KEL 16/4 - Tättningsram

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063028>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ramar för kabelhylsor
------------	-----------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	58 mm
Höjd	17 mm
Längd	120 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	32 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	103 mm
Borrhålsdiameter	5,5 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	86 mm

Materialuppgifter

Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C
-----------------	------------------


KEL 16/4 - Tätningsram

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063028>



Ritningar



KEL 16/4 - Tätningsram

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063028>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
-------------	----------

KEL 16/4 - Tätningsram

3063028

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063028>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com