

KDT 2/7 - Kabelhylsa



3063442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063442>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Små, slitsade kabelhylsor som passar för två ledningar med diameter från 2 x 7 mm.

Produktbeskrivning

Slitsade hylsor för genomföring av två ledningar med 2 x 7 mm i diameter. Kan sättas in i följande KEL-tättningsramar: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. I monterat tillstånd utgör hylsorna samtidigt dragavlastning enligt DIN EN 50262.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3063442
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356301299
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,32 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,32 g
Ursprungsland	DE

KDT 2/7 - Kabelhylsa

3063442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063442>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	2

Materialuppgifter

Material	Eastomer
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	7 mm
------------------------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

KDT 2/7 - Kabelhylsa

3063442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063442>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

KDT 2/7 - Kabelhylsa

3063442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063442>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com