

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190645>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt hona, skjuts in i kontakten MSTBC efter att ledaren fästs i Crimpkontakten, för ledare från 0,5 - 1,0 mm², bandkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3190645
Antal/förp.	4 000 Styck
Minsta beställningsantal	4 000 Styck
Försäljningskod	AACCEG
Produktnyckel	AACCEG
GTIN	4017918117436
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CZ

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt

3190645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190645>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilj	MSTBC-MT
Delning	0 mm

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpslutning
Typ av kontakt	Hona
Avisoleringslängd	4 mm ... 4,1 mm
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Ledarare AWG	20 ... 18
Ledardiameter inkl. isolation	1,4 mm ... 2,3 mm

Materialuppgifter

Kontaktyta	Tenn Sn
Material, kontaktyta	Tenn
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn Sn)

Mått

Måttskiss	
-----------	--


MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt

3190645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190645>



Ritningar



MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt

3190645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190645>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpkontakt



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190645>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com