

A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 6 mm, hylslängd: 6 mm, färg: silverfärgad

Fördelar

- Trådändhysornas mått motsvarar DIN 46228-1
- Trådändhysorna utan plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3200218
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BH3412
Produktnyckel	BH3412
GTIN	4017918093860
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,033 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,031 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M
Produktegenskap	UL-certifierad
	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	0,5 mm ²
Ledararea AWG max.	20
Avisoleringslängd	6 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	6 mm
Kontakttytans längd	6 mm
Avisoleringslängd maximal	6 mm
Hylsdiameter	1 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Innermått isolerkrage	2,1 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	CU-DHP
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	6 mm
-----------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Långtidstemperatur	105 °C
--------------------	--------

A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Korttidstemperatur	120 °C
--------------------	--------


A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Ritningar



Hylslängd (b), innermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), hylsväggens tjocklek (J)

A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 0,5 - 6 - Trådändhylsa

3200218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200218>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com