

A 25 -20 - Trådändhylsa

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200386>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 20 mm, hylslängd: 20 mm, färg: silverfärgad



Fördelar

- Trådändhysorna utan plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3200386
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3412
Produktnyckel	BH3412
GTIN	4017918094034
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,902 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,87 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

A 25 -20 - Trådändhylsa

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200386>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Dessa trådändhylsor är inte upptagna i DIN 46228-1: 1992-08.
---------	--

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Produktegenskap	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	25 mm ²
Ledararea AWG max.	4
Avisoleringslängd	20 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	20 mm
Kontaktytans längd	20 mm
Avisoleringslängd maximal	20 mm
Hylsdiameter	7,3 mm
Styrka hylsvägg	0,2 mm
Innermått isolerkrage	9,5 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	CU-DHP
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	20 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

A 25 -20 - Trådändhylsa


3200386

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200386>



Långtidstemperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

Ritningar



Hylslängd (b), innermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), hylsväggens tjocklek (J)

A 25 -20 - Trådändhylsa

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200386>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 25 -20 - Trådändhylsa

3200386

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200386>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com