

# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare



3211236

E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringshållare, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: gPV 10,3 x 38 mm enligt 60269-6, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 30 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm<sup>2</sup>, diameter: 1 mm<sup>2</sup>- 16 mm<sup>2</sup>, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

## Fördelar

- Säkringshållare för säkring av PV-kretsar 1000 V DC
- Byglas enkelt
- För 10 x 38 gPV-säkringsinsatser enligt IEC 60269-6

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3211236       |
| Antal/förp.                            | 12 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 12 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE1234        |
| Produktnyckel                          | BE1234        |
| GTIN                                   | 4046356482394 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 46,39 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 46,39 g       |
| Tullnummer                             | 85369095      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare



3211236

E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produkttyp         | Säkringsplint |
| Antal anslutningar | 2             |
| Antal rader        | 1             |

### Isoleringsegenskaper

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutningsgrad      | 3  |

### Elektriska egenskaper

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Typ av säkring                        | Glas/keramik/...                |
| Dimensionerad stötspänning            | 6 kV                            |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4 W                             |
| Säkring                               | gPV 10,3 x 38 mm enligt 60269-6 |

### Anslutningsdata

|                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Antal anslutningar per plan                                            | 2                                                                |
| Märkarea                                                               | 16 mm <sup>2</sup>                                               |
| Anslutningstyp                                                         | Skruvanslutning                                                  |
| Skruvgänga                                                             | M5                                                               |
| Åtdragningsmoment                                                      | 2 Nm                                                             |
| Avisoleringslängd                                                      | 15 mm                                                            |
| Håltolk                                                                | B6<br>A7                                                         |
| Anslutning enligt norm                                                 | IEC 60269-1 / -2                                                 |
| Ledararea styv                                                         | 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                         |
| Ledararea AWG                                                          | 18 ... 6 (omräknat enligt IEC)                                   |
| Ledararea flexibel                                                     | 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                         |
| Ledararea flexibel [AWG]                                               | 18 ... 6 (omräknat enligt IEC)                                   |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)                      | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                       |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)                       | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                       |
| 2 ledare med samma area, styva                                         | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                          |
| 2 ledare med samma area, flexibla                                      | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                          |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa     | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                        |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                        |
| Märkström                                                              | 30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)      |
| Belastningsström maximal                                               | 30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)      |
| Märkspänning                                                           | 1000 V DC (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |

# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare



3211236

E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Märkarea | 16 mm <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|

## Mått

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bredd             | 18 mm   |
| Höjd              | 81 mm   |
| Djup på NS 35/7,5 | 65,5 mm |
| Djup på NS 35/15  | 73 mm   |

## Materialuppgifter

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Färg                           | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2               |
| Isolationsgrupp                | IIIa             |

## Mekaniska egenskaper

### Mekaniska data

|                |     |
|----------------|-----|
| Öppen sidovägg | Nej |
|----------------|-----|

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 85 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)           |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift)     | 20 % ... 90 %                                                            |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                            |

## Standarder och bestämmelser

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Anslutning enligt norm | IEC 60269-1 / -2 |
|------------------------|------------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare

3211236


E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>



## Ritningar

Kopplingsschema



# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare



3211236

E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>

## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>



**CSA**

Godkännande-ID: 274201



**UL Recognized**

Godkännande-ID: E353282

# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare



3211236

E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000899 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UK 10,3-HESI 1000V - Säkringshållare



3211236

E-nummer: 2910868

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3211236>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)