

# PH 1,5/S/10 - Kabelkapsling



3212824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212824>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkapsling, delning: 35 mm, djup: 36,8 mm, bredd: 35 mm, höjd: 19,9 mm, poltal: 10, färg: grå

## Fördelar

- Robust kabelhölje för dragavlastning av anslutningsledningar
- Montera intill varandra, utan delningsförlust
- Extra märkningsmöjlighet för märkning av kontakten

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Artikelnr                              | 3212824             |
| Antal/förp.                            | 25 Styck            |
| Minsta beställningsantal               | 25 Styck            |
| Försäljningskod                        | BE224Z              |
| Produktnyckel                          | BE224Z              |
| Katalogsida                            | Sida 366 (C-1-2019) |
| GTIN                                   | 4046356573597       |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,436 g            |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,29 g             |
| Tullnummer                             | 39269097            |
| Ursprungsland                          | PL                  |

# PH 1,5/S/10 - Kabelkapsling

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212824>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |          |
|------------|----------|
| Produkttyp | Kabelhus |
| Poltal     | 10       |
| Delning    | 35 mm    |

### Materialuppgifter

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Färg                                                                  | grå (RAL 7042) |
| Material                                                              | PA             |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                                        | V0             |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla                           | -60 °C         |
| Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C         |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)               | 130 °C         |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22                 | HL 1 - HL 3    |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23                 | HL 1 - HL 3    |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24                 | HL 1 - HL 3    |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26                 | HL 1 - HL 3    |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg       |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)                               | godkänd        |
| Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)                     | godkänd        |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)                                 | godkänd        |

### Mått

|         |         |
|---------|---------|
| Bredd   | 35 mm   |
| Höjd    | 19,9 mm |
| Djup    | 36,8 mm |
| Delning | 35 mm   |

# PH 1,5/S/10 - Kabelkapsling

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212824>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PH 1,5/S/10 - Kabelkapsling

3212824

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212824>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)