

PH 1,5/S/14 - Kabelkapsling

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212866>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkapsling, delning: 49 mm, djup: 36,8 mm, bredd: 49 mm, höjd: 19,9 mm, poltal: 14, färg: grå

Fördelar

- Robust kabelhölje för dragavlastning av anslutningsledningar
- Montera intill varandra, utan delningsförlust
- Extra märkningsmöjlighet för märkning av kontakten

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3212866
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE224Z
Produktnyckel	BE224Z
Katalogsida	Sida 366 (C-1-2019)
GTIN	4046356573634
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,95 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PH 1,5/S/14 - Kabelkapsling

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212866>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhus
Poltal	14
Delning	49 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mått

Bredd	49 mm
Höjd	19,9 mm
Djup	36,8 mm
Delning	49 mm

PH 1,5/S/14 - Kabelkapsling

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212866>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PH 1,5/S/14 - Kabelkapsling

3212866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212866>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com