

D-PTTBS 1,5/S - Ändbricka

3214699

E-nummer: 2911208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3214699>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändbricka, djup: 41 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 78,6 mm, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3214699
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2Z1X
Produktnyckel	BE2Z1X
GTIN	4046356616270
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,403 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,247 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

D-PTTBS 1,5/S - Ändbricka

3214699

E-nummer: 2911208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3214699>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mått

Bredd	2,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	78,6 mm
Djup	41 mm
Djup på NS 35/7,5	55 mm
Djup på NS 35/15	62,5 mm

D-PTTBS 1,5/S - Ändbricka

3214699

E-nummer: 2911208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3214699>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-PTTBS 1,5/S - Ändbricka

3214699

E-nummer: 2911208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3214699>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com